

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L07
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	14 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500