

**WN.G 080408, Zvrst: KW10**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	AH
Podajanje $f$	0,1 - 0,35 mm/v
Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	1 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	KW10
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje