

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A20R SDUCR/L11
Srednji premik L_3	13 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500