

Garant**DC.T 11T308, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SS

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje