

**Garant****DC.T 070204, Zvrst: HB7020**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260353 HB7020
GTIN	4045197699428
Razred artikla	21G

### Opis

DC.T 070204 HB7020 Zvrst: HB7020  
Lomilec odrezkov: SS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm

Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje