

**DCGT 11T301, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260372 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

Opis

DCGT 11T301 SP4019 Zvrst: SP4019
Lomilec odrezkov: 62
Globina reza a_p : 0,15 - 3 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 440 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	62
Radij rezila	0,1 mm
Globina reza a_p	0,15 - 3 mm
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Zvrst	SP4019

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T301
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje