


**WNMG 080416, Zvrst: CA510**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PS
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza $a_p$	1 - 3,8 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080416
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje