


**WN.G 080408, Zvrst: SW05**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MU
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje