

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Vijak za podložno ploščico	269013 2
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Podložna ploščica	269005 3
Srednji premik $L_3$	22 mm
ISO-oznaka držala	A32S SDUCR/L11
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	40 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja $L_2$	31 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500