

Garant**DC.T 11T304, Zvrst: CU7010**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 CU7010 Zvrst: CU7010
Lomilec odrezkov: SS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 210 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Dodatna uporaba	M
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	80 - 140 m/min
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Zvrst	CU7010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje