

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	49 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Podložna ploščica	269005 3
Velikost ploščice	11 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	A40T SDUCR/L11
Srednji premik L_3	27 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L_2	39 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500