

**DCGT 11T308, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260375 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

**Opis**

DCGT 11T308 SP4019 Zvrst: SP4019

Lomilec odrezkov: 62

Globina reza  $a_p$ : 0,15 - 3 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 30 - 440 m/min**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	62
Globina reza $a_p$	0,15 - 3 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	SP4019

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje