

HOLEX**Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje, desni, Tip: SET07****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260346 SET07
GTIN	4045197656667
Razred artikla	29W

Opis**Obseg dobave:**

V škatli iz umetne mase.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A0810H SDUCR/L07
ISO-oznaka držala	A1216M SDUCR/L07
ISO-oznaka držala	A1012K SDUCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L ₁	22,5 mm
Dolžina glave L ₁	27,5 mm
Dolžina glave L ₁	40,5 mm

Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Srednji premik L ₃	6,5 mm
Srednji premik L ₃	9 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	12 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	18 mm
Širina vratu L ₄	8 mm
Širina vratu L ₄	10 mm
Širina vratu L ₄	12 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 1012/07 mm	260342 1012/07
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 1216/07 mm	260343 1216/07

Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice
1012/07 mm

260343 1012/07

Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice
1216/07 mm

260342 1216/07

Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice
0810/07 mm

260342 0810/07

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500