

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 5
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
Kolenska ročica	259015 9
Srednji premik L_3	17 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Podložna ploščica	259031 34
Velikost ploščice	16 mm
ISO-oznaka držala	A25R PTFNR/L 16
Vijak kolenske ročice	259018 6
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Podložna ploščica Tip 34	259031 34
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500