



Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje, desni, Tip: SET11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Razred artikla	29W

Opis

Obseg dobave:

V kovčku iz umetne mase.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A25R SDUCR/L11
ISO-oznaka držala	A20R SDUCR/L11
ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Srednji premik L ₃	13,6 mm

Srednji premik L_3	16 mm
Srednji premik L_3	18,5 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	25 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	27 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	32 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Nož za notranje struženje, jeklo \varnothing držala/velikost ploščice 25/11 mm	260342 25/11
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500