

Garant**DC.T 11T304, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje