

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13,5 mm
Dolžina glave $L_1$	40 mm
Srednji premik $L_3$	7 mm
ISO-oznaka držala	A10K SDUCR/L07
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500