

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251407 20/16
GTIN	4045197650924
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vpenjalna spona	259038 14
Garnitura vijakov	259023 2
Zatič	259049 6
Velikost ploščice	16 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
ISO-oznaka držala	MTJNR/L 2020K16
Podložna ploščica	259031 32
Dolžina glave L ₁	31 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Podložna ploščica Tip 32	259031 32
Garnitura vijakov 10-delne Tip 2	259023 2
Vpenjalna spona Tip 14	259038 14
Zatič Tip 6	259049 6
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500