

**Neskončna zanka, rdeče barve, 5000 kg, Uporabna dolžina: 4m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086275 4
GTIN	4049924501763
Razred artikla	08Z

**Opis****Izvedba:**

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

**Uporaba:**

Za dvigovanje in premikanje bremen.

**Napotek:**

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina	4 m
Dolžina obsega	8 m
Širina zanke	72 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL	5000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL	4000 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°	10000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 – 45°	7000 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°	5000 kg
Vrsta izdelka	Neskončne tovarne zanke

