

**TNMG 160408, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251474 CA510
GTIN	4960664699179
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 160408 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PQ

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPodajanje  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 180 - 590 m/min**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 590 m/min
Zvrst	CA510

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje