

Garant GRIDLINE

Zložljiva sprednja stran širina 56G, Prednja višina: 375mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	998253 375
GTIN	4067263111597
Razred artikla	91R

Opis**Izvedba:**

Zložljiva sprednja stran preprečuje, da bi predmeti padli s police. Sprednji del je mogoče odpreti navzdol. Zložljivi kot največ 180°. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Dvostransko zaklepanje z enoročno sprostitevijo predala.

Primerno za:

Sistemi regalov za predale, oprema za zabojnike.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Namestiti je treba polico s sprednjo višino najmanj 50 mm. Pri nameščanju predalov s ključavnicami, vrati, varnostno ključavnico itd. Pod zložljivo sprednjo stranjo je potrebna polica s sprednjo višino 100 mm. Namestitev predala ni mogoča za sprednjo zložljivo stranico. Ni združljivo z omarami za orodje iz skupine 93.

Tehnični opis

Globina	38 mm
Uporabna širina v G	56
Uporabna širina	1400 mm
Zložljivi kotnik	180 stopinj
Debelina materiala	1,5 mm
Prednja višina	375 mm
Masa	5,6 kg

Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna višina	350 mm
Področje uporabe	Predalni regal
Področje uporabe	Oprema za zabojnike
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Vrsta izdelka	Sprednji pokrov