

Garant GRIDLINE

**Zložljiva sprednja stran širina 56G, Prednja višina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	998253 250
GTIN	4067263111559
Razred artikla	91R

**Opis****Izvedba:**

Zložljiva sprednja stran preprečuje, da bi predmeti padli s police. Sprednji del je mogoče odpreti navzdol. Zložljivi kot največ 180°. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Dvostransko zaklepanje z enoročno sprostitevjo predala.

**Primerno za:**

Sistemi regalov za predale, oprema za zabojnike.

**Lakiranje:**

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Namestiti je treba polico s sprednjo višino najmanj 50 mm. Pri nameščanju predalov s ključavnicami, vrati, varnostno ključavnico itd. Pod zložljivo sprednjo stranjo je potrebna polica s sprednjo višino 100 mm. Namestitev predala ni mogoča za sprednjo zložljivo stranico. Ni združljivo z omarami za orodje iz skupine 93.

**Tehnični opis**

Debelina materiala	1,5 mm
Uporabna višina	225 mm
Prednja višina	250 mm
Uporabna širina	1400 mm
Globina	38 mm
Uporabna širina v G	56
Masa	5,2 kg

Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Zložljivi kotnik	180 stopinj
Področje uporabe	Predalni regal
Področje uporabe	Oprema za zabojnike
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Vrsta izdelka	Sprednji pokrov