

Garant GRIDLINE

Izvelčna polica z ušesci, pocinkane tirnice 200 kg, 26×20G, Vgradna višina: 150mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 998273 150 |
| GTIN | 4067263111634 |
| Razred artikla | 91R |

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljiva polica. Spredaj odprta, višina okvirja na strani 46 mm, vgradna višina 150 mm. Brez izsekov za pregradne letve. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Na sprednji in zadnji strani z ušesci za pritrditev, npr. povezovalni tovorni trakovi. Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.

Z galvaniziranimi izvlečnimi vodili za dodatno zaščito pred korozijo.

Primerno za:

Sistemi regalov za predale, oprema za zabojnike.

Obseg dobave:

Izvelčljiva polica v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic in ušesc.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Nezdružljivo z omarami za orodje iz skupine 93, lahko se namesti samo v sistem regalov s predali.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Vgradna višina | 150 mm |
| Področje uporabe | Oprema za zabojnike |
| Uporabna površina predalov v G | 26×20 |
| Uporabna širina v G | 26 |
| Število ušesc | 4 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno |
| Uporabna globina v G | 20 |
| Nosilnost predalov/polic | 200 kg |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 26×20G |
| Uporabna širina | 650 mm |
| Uporabna globina | 500 mm |
| Vrsta izdelka | Izvlečljiva polica |