

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK6425, Oznaka tip W29: 34-000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236771 34-000
GTIN	4047109225428
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236650; 236660; 236685; 236686

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Tehnični opis

Oznaka	34-000
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,15 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 06T304
Zvrst	BK6425
Tip	ST900; INOX
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	225 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
mokro maks.	primerno		