

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

2-rezilni robi.

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 0,3 \text{ mm}$.**Tehnični opis**

Radij rezila	1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	LPGT 010210 ER-GM
Tip	ST1400
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,2 mm
Zvrst	PR1825
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		