

LPGT 010210 ER-GM, PR1835, Tip: INOX**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

2-rezilni robi.

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 0,3 \text{ mm}$.**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	LPGT 010210 ER-GM
Radij rezila	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	1,2 mm
Tip	INOX
Zvrst	PR1835
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		