

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 221973 INOX   |
| GTIN                  | 4960664029433 |
| Razred artikla        | 25A           |

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna ploščica s 4 rezalnimi robi. Konveksna izvedba rezalnih robov zagotavlja mehko prodiranje rezalnega roba v material.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 1 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$ | 1,6 mm            |
| Tip   | INOX              |
| Radij rezila                                  | 1 mm              |
| ISO-oznaka obračalne ploščice                 | LOGU 030310 ER-GM |
| Zvrst   | PR1835            |
| Rezalni material                              | HM                |
| Podajanje $f_z$ na zob                        | 0,2 - 1,9 mm      |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4                                      |
| Vrsta izdelka                     | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

### Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 160 m/min      | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 120 m/min      | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | primerno         | 40 m/min       | S          |
| mokro maks.                  | pogojno primerno |                |            |
| suho                         | primerno         |                |            |
| Zrak                         | primerno         |                |            |