

**LOGU 030310 ER-GM, PR1810, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221975 GG
GTIN	4960664026975
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna ploščica s 4 rezalnimi robi. Konveksna izvedba rezalnih robov zagotavlja mehko prodiranje rezalnega roba v material.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 1 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,6 mm
Tip	GG
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOGU 030310 ER-GM
Radij rezila	1 mm
Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,2 - 1,5 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		