

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	22 mm
Podložna ploščica	259031 33
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 2204..
Zatič	259049 2
Garnitura vijakov	259023 2
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	MTJNR/L 2525M22
Dolžina glave L ₁	36 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Vpenjalna spona	259038 13
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 33	259031 33
Vpenjalna spona Tip 13	259038 13
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Garnitura vijakov10-delne Tip 2	259023 2
Zatič Tip 2	259049 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500