

Garant**DC.T 11T304, Zvrst: HB7415****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260359 HB7415
GTIN	4045197669148
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7415 Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIS

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 1 mmPodajanje f : 0,1 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min**Tehnični opis**

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Lomilec odrezkov	TIS
Podajanje f	0,1 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Glavna uporaba	S

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje