

**Držalo za struženje HOLEX Pro, desno, Velikost držala / ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260048 20/09
GTIN	4067263109624
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Usmerjeno hlajenje rezila.

Napotek:

Prenos hladilne tekočine pod glavo preko cevnega priključka (G1/8 palca – vključen v dobavo).

Tehnični opis

Standard	Tovarniški standard
Celotna dolžina L	125 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2020K09
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Dolžina glave L ₁	17 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač Tip TX15	659950 TX15