

**Držalo za struženje HOLEX Pro, desno, Velikost držala / ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Usmerjeno hlajenje rezila.

**Napotek:**

Prenos hladilne tekočine pod glavo preko cevnega priključka (G1/8 palca – vključen v dobavo).

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2525M09
Dolžina glave L <sub>1</sub>	19 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Standard	Tovarniški standard
Velikost držala	25 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač Tip TX15	659950 TX15