

**Vpenjalno držalo za struženje HOLEX Pro, desno, Velikost držala / ploščice:
20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260304 20/11
GTIN	4067263109662
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Usmerjeno hlajenje rezila.

Napotek:

Prenos hladilne tekočine pod glavo preko cevnega priključka (G1/8 palca – vključen v dobavo).

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	11 mm
Standard	Tovarniški standard
Celotna dolžina L	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Funkcijska širina L ₄	25 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2020K11
Dolžina glave L ₁	20,5 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač Tip TX15	659950 TX15