

**Vpenjalno držalo za struženje HOLEX Pro, levo, Velikost držala / ploščice:  
20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Usmerjeno hlajenje rezila.

**Napotek:**

Prenos hladilne tekočine pod glavo preko cevnega priključka (G 1/8 palca- vključen v dobavo).

**Tehnični opis**

Standard	Tovarniški standard
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	24 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Celotna dolžina L	125 mm
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 2020K11
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač Tip TX15	659950 TX15
Momentni izvijač Tip TX8	659950 TX8