



## Navojni sveder (podaljšek) s HB-površino, Tip: 9



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338425 9
GTIN	4067263109792
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

Držalo h6 s površino Weldon je primerno tudi za vpenjanje v glave Weldon, nakrčevalne glave ali hidravlično raztezne vpenjalne glave.

- **Dolga oz. zelo dolga izvedba.**
- **Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.**
- **Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.**
- **Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.**

#### Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

#### Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Podaljšek $\varnothing D_3$	12 mm
Podaljšek $K_2$	9 mm
za $\varnothing$ navoja držala $d_2$	11 mm
Podaljšek $L_2$	90 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 374/376	M14
Podaljšek $L_3$	130 mm

Vrsta izdelka

Podaljšek