

HOLEX**Navojni sveder (podaljšek) s HB-površino, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338425 12
GTIN	4067263109853
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Držalo h6 s površino Weldon je primerno tudi za vpenjanje v glave Weldon, nakrčevalne glave ali hidravlično raztezne vpenjalne glave.

- **Dolga oz. zelo dolga izvedba.**
- **Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.**
- **Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.**
- **Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.**

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Podaljšek L ₃	200 mm
Podaljšek K ₂	12 mm
za Ø navoja držala d ₂	16 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 374/376	M20
Podaljšek Ø D ₃	16 mm
Podaljšek L ₂	90 mm

Vrsta izdelka

Podaljšek