

Garant**Vpenjalne glave, PSC 32 kratko, Vpenjalni premer D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308496 6
GTIN	4067263110002
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Napotek:

Primerna reducirna puša s SK 40 oz. HSK 63 na PSC32, PSC 40 ali PSC 50 na zahtevo.

Primerna reducirna puša s SK 50 oz. HSK 100 na PSC 63 ali PSC 80 po ponudbi.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	45 mm
Vpenjalni premer D ₁	6 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	PSC 32 kratko
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Notranje hlajenje	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Podatkovni list

Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave