

**Garant****Skrčevalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 32 kratko, Vpenjalni premer D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308559 6
GTIN	4067263110040
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.**

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave št. 302410–302416. Naprave za nakrčevanje št. 354210–354400.

Garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

**Tehnični opis**

Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Previsna dolžina A	65 mm
Trn za rezkarje	PSC 32 kratko

Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Skrčevalna glava