

**Garant****Skrčevalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 32 kratko, Vpenjalni premer D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308559 10
GTIN	4067263110064
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja. Notranji in zunanji navoj ustreza velikosti.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave št. 302410–302416. Naprave za nakrčevanje št. 354210–354400.

Garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	32 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja

Trn za rezkarje	PSC 32 kratko
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Skrčevalna glava