

Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-E 50 kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305155 16
GTIN	4067263110286
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

Napotek:

Brez izvrtine za čip RFID/Balluff.

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-6
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice