

## Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-E 50 kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305155 11
GTIN	4067263110279
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).
- HSK-funkcijske površine obdelane.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

#### Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

#### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

#### Napotek:

Brez izvrtine za čip RFID/Balluff.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	50 mm
Zunanji Ø D	19 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 7 mm
za ER-vpenjalne stročnice	11

Trn za rezkarje	HSK-E 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-6
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice