



Navojni sveder (podaljšek) z notranjim hlajenjem, Tip: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338435 5
GTIN	4067263110330
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Podaljšek $\varnothing D_3$	7 mm
Podaljšek $\varnothing D_4$	12,1 mm
za $\varnothing$ navoja držala d_2	7 mm
Podaljšek L_3	130 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja d_1 DIN 374/376	M9 – M10
za 4-kotnik K_1	5,5 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja d_1 DIN 371	M7

Podaljšek K ₂	5,5 mm
Podaljšek L ₂	60 mm
za vpenjalno dolžino l ₁	26 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Podaljšek