

**Koničaste klešče za elektronike, zakrivljene 45°, Celotna dolžina: 145mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	727193 145
GTIN	4003773039396
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti. Ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

Napotek:

Druge izvedbe po naročilu.

Tehnični opis

celotna dolžina	145 mm
Dolžina čeljusti	35 mm
Širina glave	12 mm
Oblika čeljusti	koničaste, zakrivljene 45°
Standard	DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti	znotraj fino brušeni

Podatkovni list

Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Jeklo za kroglične ležaje
Površina	zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Polokrogle klešče