



## Spajkalna postaja, Oznaka proizvajalca: ICON1MK2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Razred artikla	04K

### Opis

#### Izvedba:

Spajkalne postaje z regulacijo temperature s keramičnim PTC-grelnim elementom in konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur z notranjim ogrevanjem (natančno zajemanje temperature). Večnamenska visokozmogljiva spajkalna postaja, nastavljiva s pomnilniško kartico microSD. Inteligentno upravljanje porabe energije za priključena orodja. Intuitivno upravljanje z enim dotikom in velik večnamenski zaslon. Postaja izpolnjuje ESD zahteve. Nadzor temperature z dinamičnim upravljanjem moči.

#### Uporaba:

Za vse potrebe spajkanja v elektroniki in elektrotehniki.

### Tehnični opis

Masa brez priključka	3 kg
Dolžina	175 mm
Višina	105 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Nazivna napetost	230 V
Poraba moči	80 W
Širina	150 mm
Napajanje	Omrežno napajana

Območje regulacije temperature spajkalne konice	50 - 450 °C
Omrežna frekvenca	50 Hz
Vrsta izdelka	Spajkalna postaja