



Spajkalna postaja, Oznaka proizvajalca: PICOMK2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Razred artikla	04K

Opis

Izvedba:

Spajkalne postaje z regulacijo temperature s keramičnim PTC-grelnim elementom in konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur z notranjim ogrevanjem (natančno zajemanje temperature). Enostaven koncept upravljanja pri i-CON PICO za začetnike. Univerzalna uporaba. Najmanjša možna odlagalna površina in pametne funkcije, nastavljive prek kartice Micro-SD.

Uporaba:

Za vse potrebe spajkanja v elektroniki in elektrotehniki.

Tehnični opis

Čas segrevanja na 280 °C	9 s
Omrežna napetost	240 V
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Napajanje	Omrežno napajana
Dolžina	145 mm
Omrežna frekvenca	50 Hz
Masa spajkalnika brez priključka	30 g
Območje regulacije temperature spajkalne konice	150 - 450 °C
Višina	103 mm

Širina	80 mm
Poraba moči	80 W
Vrsta izdelka	Spajkalna postaja