



PocketSense, Maksimalna vpenjalna sila: 70



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

358777 70

GTIN

Razred artikla

34A

Opis

Izvedba:

Merilna doza za moč za zanesljivo, brezžično preverjanje napenjalne moči.

Prednosti:

- **Prikaz natezne sile neposredno na zaslonu in na končnih napravah.**
- **Energijsko učinkovita zaradi stanja pripravljenosti in do šestmesečne življenjske dobe baterije pri dvoizmenskem delovanju.**
- **Kompaktna izvedba.**
- **Ohišje iz aluminijeve zlitine.**

Uporaba:

Popolna za redno pregledovanje primežev. Primerna za vse primeže z minimalnim razponom 61 mm in tlačnimi silami od 2,5 do 70 kN.

Obseg dobave:

- **Vključuje kovček za shranjevanje.**
- **2 × baterija 1/2 AA (LS14250, 3,6 V).**
- **1 × ključ Torx T10.**
- **1 × vodnik za hiter začetek.**

Napotek:

Obe merilni površini merilne celice morata biti popolnoma vpeti v primež. Najmanjša višina čeljusti pribl. 38 mm.

Tehnični opis

Višina	55 mm
Masa	0,65 kg
Nazivna napetost	3,6 V
Napajanje	Baterijsko napajanje
Območje vpenjanja	61 mm
maksimalna preizkusna sila	70000 N
Dolžina	92 mm
Širina	56 mm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Vrsta izdelka	Merilnik moči