

Garant GRIDLINE

Izvelčna polica z ušesci, pocinkane tirnice 200 kg, 26×24G, Vgradna višina: 150mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	998277 150
GTIN	4067263111672
Razred artikla	91R

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljiva polica. Spredaj odprta, višina okvirja na strani 46 mm, vgradna višina 150 mm. Brez izsekov za pregradne letve. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Na sprednji in zadnji strani z ušesci za pritrditev, npr. povezovalni tovorni trakovi. Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.

Z galvaniziranimi izvlečnimi vodili za dodatno zaščito pred korozijo.

Primerno za:

Sistemi regalov za predale, oprema za zabojnike.

Obseg dobave:

Izvelčljiva polica v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic in ušesc.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Nezdružljivo z omarami za orodje iz skupine 93, lahko se namesti samo v sistem regalov s predali.

Tehnični opis

Vgradna višina	150 mm
Področje uporabe	Oprema za zabojnike
Število ušesc	4
Uporabna širina v G	26
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno

Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna globina v G	24
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×24G
Uporabna širina	650 mm
Uporabna globina	600 mm
Vrsta izdelka	Izvlačljiva polica