

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK62, Oznaka tip W29: 10-010****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236780 10-010 |
| GTIN | 4047109058545 |
| Razred artikla | 24T |

Opis**Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------------------------|
| Oznaka | 10-010 |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,08 mm/v |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 030204 |
| Zvrst | BK62 |
| Tip | GG(G) |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| GG(G) | primerno | 200 m/min | K |
| mokro maks. | primerno | | |