

**HOLEX****Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel s 3 vpenjalnimi površinami št. 150184 v okrogli škatli 90°, TiAlN, Število grezil: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150345 5
GTIN	4067263110521
Razred artikla	12M

**Opis****Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**. Praktično za montažo in delavnico.

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

**Uporaba:**

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

**Vsebina:**

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Napotek:**

Prazna kasetna, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Število grezil	5
Serija	Pro Steel
Prevleka	TiAlN

Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Delitev rezil grezila	neenakomerna
Standard	DIN 335 C
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	75 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	70 m/min	N
Jeklo < 750 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	12 m/min	S
GG(G)	primerno	20 m/min	K
CuZn	primerno	20 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z  
neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90°  
Zunanji Ø Dc 20,5 mm

150184 20,5

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z  
neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90°  
Zunanji Ø Dc 12,4 mm

150184 12,4

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z  
neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90°  
Zunanji Ø Dc 16,5 mm

150184 16,5

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z  
neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90°  
Zunanji Ø Dc 6,3 mm

150184 6,3

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z  
neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90°  
Zunanji Ø Dc 10,4 mm

150184 10,4