

Garant**Trn za rezkarje, HSK-A 63, ABS® Ø d: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238500 40
GTIN	4067263111009
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

- Vpenjalo centrirano na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:**DIN 69893****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	34 mm
Prevesna dolžina A	60 mm
ABS® Ø d	40 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Držalo	ABS
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Notranje hlajenje	da
Zunanji Ø d ₁	63 mm

Podatkovni list

Vrsta izdelka

ABS-trn